



AG Equipement Electronique et Services

Tel : 00225 21 28 67 02 / Fax : 00225 21 28 69 21

contact@ag2es-pesage.com / Site : www.ag2es-pesage.com

Peser juste, c'est améliorer votre rentabilité

MLB-N - Dessiccateur



Standard élève pour la détermination de l'humidité avec un écran graphique

Caractéristiques

- **Lampe halogène en verre quartz** 400 W • Ecran LCD retro éclairé, hauteur de chiffres 14 mm • Affichage en % d'humidité
- Teneur actuelle en humidité en % • Impression en % d'humidité • Type de dessiccation Standard
- Mode de coupure • Temps de dessiccation écoule • Température actuelle • Processus actif de dessiccation
- La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure
- **10 coupelles pour échantillons incluses**
- **Tableau d'application:** Nombreux exemples pratiques dans le mode d'emploi

Lecture [d] 0,001 g / 0,01 % - **Portée [Max]** 50 g - **Reproductibilité pour une pesée 2 g** 0,5 % - **Reproductibilité pour une pesée 10 g** 0,02 %

Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment) - Humidité [%] = perte de poids (PP) du PD (poids de départ) 0 - 100 %

Masse sèche [%] = poids restant (PR) du PD 100 - 0 % - ATRO [%] [(SG-RG) : RG] · 100% 0 - 999 %

Plage de température 50° - 160°C par intervalles de 1°C

Modes de séchage • Dessiccation standard • Dessiccation douce • Etape de préchauffage commutable

Critères de coupure • Lorsque le temps réglé est écoulé (10 min - 9 h 50 min) • Lorsque la constance de poids par unité de temps réglable est atteinte (1 - 59 sec)

Interrogation de la valeur mesurée

Intervalle réglable 1 - 180 sec (Uniquement en connexion avec imprimante KERN YKB-01 ou ordinateur)

Dimensions totales LxPxH 210x335x156 mm - **Poids net** env. 6 kg

EN SÉRIE



EN SÉRIE



Nous consulter